

KK Plusコネクター

KK Plusコネクターを使用することで、家電設計の可能性を最大限に引き出すことができます。最大11.0Aを必要とする要求の厳しい電線対基板用途向けに設計されたKK Plusシリーズは、2.50mm、3.00mm、3.96mmピッチのサイズで利用でき、堅牢な電力ソリューションを実現します。ポジティブロック、独自のキーイング設計、TPAオプションなどの機能は、コネクターの安定性と保持力を向上させて信頼性を強化します。これらのコネクターは、優れた設計柔軟性と組み立て効率のためのリフロー機能とピン保護オプションも提供しています。KK Plusコネクターが可能にする信頼性とイノベーションで、設計を新たな高みに引き上げましょう。

回路数	250:2~8 (単列) 300:2~4 (単列) 396:2~6 (単列)
ピッチ	2.50mm 3.00mm 3.96mm
電圧	250:250 AC/DC 300:250 AC/DC 396:350 AC/DC
電線サイズ	250:22~28 AWG 300:18~20 AWG 396:18~20 AWG
定格電流	250:6.5 A 300:11.0 A 396:11.0 A
グローワイヤー対応	あり。V0/グローワイヤーコンボ樹脂
TPA	オプション
動作温度	-40~+105℃
PCB終端	スルーホール



KK PLUS 250コネクター、単列、電線対基板

回路	ヘッダー	向き	ハウジング	TPAオプション
2	2078430002	垂直、完全シュラウド型	2078410002	207845
3	2078430003	垂直、完全シュラウド型	2078410003	207845
4	2078430004	垂直、完全シュラウド型	2078410004	207845
5	2078430005	垂直、完全シュラウド型	2078410005	207845
6	2078430006	垂直、完全シュラウド型	2078410005	207845
7	2078430007	垂直、完全シュラウド型	2078410007	207845
8	2078430008	垂直、完全シュラウド型	2078410008	207845

電線スタイル	22~24 AWG	26~28 AWG
圧着端子	466261305	466261405

KK Plusコネクター ➤

KK PLUS 300コネクター、単列、電線対基板

回路	ヘッダー	向き	ハウジング	TPAオプション
2	2092080002	垂直、完全シュラウド型	2092090002	209325
3	2092080003	垂直、完全シュラウド型	2092090003	209325
4	2092080004	垂直、完全シュラウド型	2092090004	209325

電線スタイル	18~20 AWG
圧着端子	2063960001

KK PLUS 396コネクター、単列、電線対基板

回路	ヘッダー	向き	ハウジング	TPAオプション
2	2074780002	垂直、シュラウドなし、ペグなし	2074580002	207459
	2074781002	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
	2074790002	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
3	2074780003	垂直、シュラウドなし、ペグなし	2074580003	207459
	2074781003	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
	2074790003	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
4	2074780004	垂直、シュラウドなし、ペグなし	2074580004	207459
	2074781004	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
	2074790004	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
5	2074780005	垂直、シュラウドなし、ペグなし	2074580005	207459
	2074781005	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
	2074790005	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
6	2074780006	垂直、シュラウドなし、ペグなし	2074580006	207459
	2074781006	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		
	2074790006	垂直、完全シュラウド型、ペグ付き		

電線スタイル	18~20 AWG
圧着端子	455703002
圧着端子	45573004
圧着端子	455703052
圧着端子	455703050

KK Plusコネクター ➤



KK Plus 250

ピッチ：2.50mm
定格電流: 6.5A PCB
終端：スルーホール
回路サイズ：2～8（単列）
電線ゲージ（AWG） 22～28
グローワイヤー対応、TPA対応

KK Plus 300

ピッチ：3.00mm
定格電流: 11.0A PCB
終端：スルーホール
回路サイズ：2～4（単列）

KK Plus 396

ピッチ：3.96mm
定格電流: 11.0A PCB
終端：スルーホール
回路サイズ：2～8（単列）



スキャンして追加情報を入手

www.molex.com/ja-jp