

使用 HSAutoLink II 成品解决方案 加快设计速度

无需等待，简化复杂性

HSAutoLink II 成品 (OTS) 电缆组件即刻可用，
可避免交付周期和定制延迟，随时提供久经考验
的稳固连接。



适用于汽车创新的智能、可扩展连接

- 零交付周期：**成品现货，提供标准长度和配置
- 无最低订单数量，无一次性费用：**非常适合原型设计、验证和小批量生产
- 经验证的性能：**经过高速以太网、USB 和 LVDS 协议测试
- 互操作设计：**与 Molex HSAutoLink II 连接器和插座头完全兼容
- 设计简易性：**预制电缆组件，可减轻工程负担并大幅降低采购复杂性
- 汽车级可靠性：**专为严苛环境和耐用型应用构建和测试

关键应用

- 快速原型设计和测试台设置
- 摄像头到控制器和控制器到显示器链接
- 坚固耐用的工业控制系统
- 高速数据采集和诊断设备
- 模块化系统集成

适用于 OTS 电缆组件的关键规格

- 电路：6 或 12
- 密封：非密封式和 IP67 密封式选项
- 电缆长度：0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、4.0m
- 电缆类型：屏蔽双绞线
- 兼容插座头：HSAutoLink II 线对板（垂直和直角）插座头
- 支持的协议：汽车以太网 (100BASE-T1)、USB 2.0/3.0、GMSL 2 和 3、FPD-Link III 和 IV
- 工作温度：-40°C 至 +105°C



了解 HSAutoLink II OTS 产品组合
如何帮助您加速产品上市。

立即探索可用配置或索取样品。