


双压接端子 >

产品家族	产品编号	说明	线径规格 (AWG)**
Mini-Fit 	39000077	Mini-Fit Sr. 插孔式压接端子	18+22、20+20、20+22
	39000079	Mini-Fit Sr. 插孔式压接端子	18+22、20+20、20+22
	39000038	Mini-Fit Sr. 插孔式压接端子	22+22
	39000059	Mini-Fit 插孔式压接端子	22+22
	39000081	Mini-Fit 插针式压接端子	18+22、20+20、20+22
	39000083	Mini-Fit 插针式压接端子	18+22、20+20、20+22
	39000040	Mini-Fit 插针式压接端子	22+22
	39000061	Mini-Fit 插针式压接端子	22+22
Mini-Fit Sigma 	1727184111	Mini-Fit TPA2/Sigma 插孔式压接端子	22+22
	1727184121	Mini-Fit TPA2/Sigma 插孔式压接端子	22+22
	1727654121	Mini-Fit TPA2/Sigma 插针式压接端子	22+22
	2029884141	Mini-Fit TPA2/Sigma 插孔式压接端子	22+22
	2029884241	Mini-Fit TPA2/Sigma 插孔式压接端子	22+22
VersaBlade 	357450310	VersaBlade 插针式压接端子	18+18、20+20
	357460310	VersaBlade 插孔式压接端子	18+18、20+20
	357470310	VersaBlade 插针式压接端子	18+18、20+20
	357480310	VersaBlade 插孔式压接端子	18+18、20+20
	2173478200	VersaBlade 高温插针式压接端子	18+18、20+20、18+20
	2173488200	VersaBlade 高温插孔式压接端子	18+18、20+20、18+20
Sabre 	433751001	Sabre 双压接端子, 插孔式	18+18
	433745001	Sabre 双压接端子, 插孔式	20+20
	433755001	Sabre 双压接端子, 插孔式	20+20
	431782001	Sabre 双压接端子, 插针式	18+20
	431783001	Sabre 双压接端子, 插针式	18+18
	431782002	Sabre 双压接端子, 插针式	18+20
	431786002	Sabre 双压接端子, 插针式	18+20
插针和插座连接器 	2098108	Standard 0.093" 插针和插座连接器	16+18、18+18

双压接端子

产品家族	产品编号	说明	线径规格*
Mini-Fit Sr. 	428150134	Mini-Fit Sr. 插孔式压接端子	12+12
	428150032	Mini-Fit Sr. 插孔式压接端子	12+12
	428171034	Mini-Fit Sr. 插针式压接端子	12+12
	428171134	Mini-Fit Sr. 插针式压接端子	12+12
	428170032	Mini-Fit Sr. 插针式压接端子	12+12
	428170132	Mini-Fit Sr. 插针式压接端子	12+12
Mega-Fit 	768230343	无卡舌、支持 TPA 的压接端子，插孔式	16+16
	768230344	无卡舌、支持 TPA 的压接端子，插孔式	18+18、20+20
	1720630333	Mega-Fit 无卡舌、支持 TPA 的压接端子，插孔式	16+16
	1720630334	Mega-Fit 无卡舌、支持 TPA 的压接端子，插孔式	18+18、20+20
	1720631333	无卡舌、支持 TPA 的压接端子，插孔式	16+16
	1720631334	无卡舌、支持 TPA 的压接端子，插孔式	18+18、20+20
	1054170333	Mega-Fit 压接端子，插针式	16+16
	1054170334	Mega-Fit 压接端子，插针式	18+18、20+20
	1054180313	Mega-Fit 压接端子，插针式	16+16
	1054180314	Mega-Fit 压接端子，插针式	18+18、20+20
	1054181313	Mega-Fit 压接端子，插针式	16+16
Micro-Fit 	43030-0001	Micro-Fit 3.0 压接端子，插孔式，镀锡	24+24、26+26
	43030-0002	Micro-Fit 3.0 压接端子，插孔式，选择性镀金	24+24、26+26
	43030-0003	Micro-Fit 3.0 压接端子，插孔式，选择性镀金	24+24、26+26
	43030-0051	Micro-Fit 3.0 压接端子，插孔式	24+24、26+26
	43030-0052	Micro-Fit 3.0 压接端子，插孔式	24+24、26+26
	43030-0053	Micro-Fit 3.0 压接端子，插孔式	24+24、26+26
	43031-0001	Micro-Fit 3.0 压接端子，插针式，镀锡	24+24、26+26
	43031-0002	Micro-Fit 3.0 压接端子，插针式，选择性镀金	24+24、26+26
	43031-0003	Micro-Fit 3.0 压接端子，插针式，选择性镀金	24+24、26+26
	43031-0017	Micro-Fit 3.0 压接端子，插针式	24+24、26+26
	43031-0103	Micro-Fit 3.0 压接端子，插针式	24+24、26+26

*注明的线径规格均在所列产品家族的支持范围内。有关适用的绝缘直径，请访问 Molex.com 了解应用模具规格 (ATS) 中的每个触点零件编号。

www.molex.com/zh-cn