

常备分立式电线电缆组件 >

Molex现货提供分立式电线电缆组件，这些组件根据组件中连接器可容纳的最大线规来选用电线电缆，以满足市场上各种原型制作的需求。分立式电缆的使用减少了所需的电缆工程鉴定（机械和电气鉴定）时间和采购时间。此外，这些电线电缆在自动压接机中进行压接，避免了在原型制作过程中进行压接带来的压接不良风险。这些分立式电缆很适合用于从原型设计到批量生产等各种场合。




Zero-Hachi
0.80mm毫米端子间距




Pico-Clasp
1.00mm毫米端子间距



Pico-Lock
1.00mm毫米端子间距



Pico-EZmate
1.20mm毫米端子间距




Micro-Lock Plus
1.25mm毫米端子间距



CLIK-Mate
1.25mm毫米端子间距



PicoBlade
1.25mm毫米端子间距



CLIK-Mate
1.50mm毫米端子间距



Pico-Lock
1.50mm毫米端子间距



Pico-SPOX
1.50mm毫米端子间距




CLIK-Mate
2.00mm毫米端子间距



DuraClik
2.00mm毫米端子间距




EdgeLock
2.00mm毫米端子间距



iGrid 2.00mm毫米端子间距



MicroClasp
2.00mm毫米端子间距



Micro-Lock Plus
2.00mm毫米端子间距




Micro-Latch 2.00毫米端子间距




Micro-One
2.00mm毫米端子间距




Milli-Grid
2.00mm毫米端子间距



Mini50 2.00mm毫米端子间距



Pico-Lock
2.00mm毫米端子间距




Mini-Lock
2.50mm毫米端子间距



Nano-Fit
2.50mm毫米端子间距



KK Plus 250




C-Grid III
2.54mm毫米端子间距



KK 254
2.54mm毫米端子间距



SL (强制锁定)
2.54mm毫米端子间距



Micro-Fit 3.00mm毫米端子间距



Micro-Fit+
3.00mm毫米端子间距




Micro-Fit+ Versa
3.00mm毫米端子间距

常备分立式电线电缆组件 >



Micro-Fit 3.0




Ultra-Fit 3.50mm毫米端子间距



KK 和 KK Plus
3.96mm毫米端子间距



Mini-Fit 4.20mm毫米端子间距




Mini-Fit Versa Color




Mini-Fit Max



0.093"英寸标准型
6.70mm毫米端子间距



PowerWize
7.50mm毫米端子间距



Mega-Fit
5.70mm毫米端子间距



Super Sabre
7.50mm毫米端子间距



Mini-Fit Sr.
10.00mm毫米端子间距



MultiCat 7.40mm毫米端子间距



UltraWize 13.58mm毫米端子间距

密封分立式电线电缆组件



Mizu-P25 (微型)
2.50mm毫米端子间距



MX150 3.50mm毫米端子间距



Squba 3.60mm毫米端子间距



Squba 1.80mm毫米端子间距

分立式电线电缆组件

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 （毫米）
Zero-Hachi	226202	0.80	R-R	单排	2、4、6、8路	150、300、600
	226392		R-S			
Pico-Clasp	15133	1.00	R-R	单排	2至8路	50、100、150、300、450、600
Pico-Lock	15131	1.00	R-R	单排	2和4路	50、100、150、300、450、600
	15132	1.50			6至12路	
	219656	2.00			R-S	2至6路
	219657					

常备分立式电线电缆组件 >

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 （毫米）
Micro-Lock Plus	45111	1.25	R-R	单排	2至6路	50、100、150、300、450、600
	218101	2.00			2至8路	50、100、150、300、600
	218102				2至6路	
Pico-EZmate	36920	1.20	R-R	单排	2至6路	50、100、150、300、450、600
CLIK-Mate	224091	1.25	R-R	单排	2至10路	150、300、600
	224092	1.50	R-S	单排	2至8路	50、100、150、300、450、600
	15135		R-R			
CLIK-Mate	221958	2.00	R-R	单排	2至10路	150、300、600
	221959		R-S			
PicoBlade	15134	1.25	R-R	单排	2至8路	50、100、150、300、450、600
Pico-SPOX	218396	1.50	R-R	单排	2、3、4、6、8	50、100、150、300、600
	218397		R-S			
DuraClik	218322	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	218323		R-S			
EdgeLock	216330	2.00	R-R	单排	2、4、6、10	150、300、600
	216331		R-S			
iGrid	221955	2.00	R-R	单排	10至16路	150、300、600
	221956		R-S			
MicroClasp	15136	2.00	R-R	单排	2至8路	50、100、150、300、450、600
Micro-Latch	219678	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、8、10	50、100、150、300、600
Micro-One	219652	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	219653		R-S			
Milli-Grid	218509	2.00	R-R	双排	4、6、8、10	50、100、150、300、600
	218510		R-S			
Mini50	224050	2.00	R-R	单排	2、4、8	150、300、600
	224051		R-S			
KK Plus 250	224089	2.50	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	150、300、600
	224090	2.50	R-S	单排	2、3、4、5、6、8	150、300、600
Mini-Lock	15137	2.50	R-R		1至15路	50、100、150、300、450、600
Nano-Fit	45130	2.50	R-R	双排	2、4、6、8	150、300、1000
	145130		R-R	单排	3、4、5、6、7、8	75、150、300、1000
C-Grid III	219658	2.54	R-R	双排	8、10、12、14、16	150、300、600
	219659		R-S			
KK 254	217796	2.54	R-R	单排	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	217797		R-S			

常备分立式电线电缆组件 >

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 (毫米)
SL (强制锁定)	216270	2.54	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	216271		R-S			
	216272		P-P			
	216273		P-S			
Micro-Fit	245132	3.00	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、1000
	145132			单排	2至6路	75、150、300、1000
	214770					
Micro-Fit+	226199	3.00	R-R	双排	2、4、6、8	150、300、600
	226263		R-S			
Micro-Fit+ Versa	226199	3.00	R-R	双排	2、4、6、8	150、300、600
	226263		R-S			
Micro-Fit 3.0	226206	3.00	R-R	单排	2、4、6、8	150、300、600
	226429		R-S			
Ultra-Fit	217465	3.00	R-R	单排	2、3、4、6、8	150、300、600
	217466		R-S			
KK and KK Plus	219664	3.96	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	75、150、300、1000
	219665		R-S			
	36921		R-R			
Mini-Fit	145135	4.20	R-R	单排	2、3、4、5、6	75、150、300、1000
	215320		R-R		2、3、4、5、6	150、300、600
	215321		R-S			
	215322		P-P			
	215323		R-S			
	215325		R-R	双排	2、4、6、8、10	
	215326	4.20	R-S	双排	2、4、6、8、10	150、300、600
	215327		P-P			
	215328		R-S			
	215330		R-R	单排	2至6路	180、500、1000、2000、3000
	217159		R-S			
	218310		R-R			
	218311		R-S	双排	2至4路	150、300、600
	245135		R-R		2、4、6、8、10	500、1000、2000
	45135		R-R		2、4、6、8	150、300、600
	226196		R-R	双排	2、4、6、8	150、300、600
	226245		R-S			

常备分立式电线电缆组件

常备分立式电线电缆组件

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 (毫米)
Mini-Fit Max	224085	4.20	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、600
	224086	4.20	R-S			
Mega-Fit	45136	5.70	R-R	双排	2、4、6、8、10、12	150、300、500、600、1000、2000
0.093英寸标准型	216290	6.70	R-R	单排/双排	1、2、3、4、6	150、300、600
	216291		R-S			
	216292		P-P			
	216293		P-S			
MultiCat	45141	7.40	R-R	单排	3、4	300、1000
	45142		P-P			
Super Sabre	216010	7.50	R-R	单排	2、3、4	150、300、600
	216011		R-S			
PowerWize	221960	7.50	R-R、R-S	单排	2	1000
Mini-Fit Sr	36924	10.00	R-R	单排	2、3、4	150、300、1000
UltraWize	226269	13.58	RA-RA	2	2	500
	226270		RA-VT			
	226271		VT-VT			

常备分立式电线电缆组件 >

常备密封分立式电线电缆组件

产品	系列号	端子间距 (毫米)	类型	排数	路数	长度 （毫米）
Squba	45145	1.80	P-P	单排	2、4、6、8、10	150、300、1000
	45146		P-P			
	216620	3.60	R-R		2、3、4	150、300、600
	216621		R-S			
	216622		P-P			
	216623		P-S			
Mizu-P25	215310	2.50	R-R	单排	2、3、4	150、300、600
	215311		R-S			
	215312		P-P			
	215313		P-S			
MX150	216280	3.50	R-R	单排	2、3、4、6	150、300、600
	216281		R-S			
	216282		P-P			
	216283		P-S			
	216285		R-R	双排		
	216286		R-S			
	216287		P-P			
	216288		P-S			

<https://www.molex.com/cn/products/cable-assemblies/power-and-signal-cable-assemblies>