

COEUR 支持的高功率产品

	配置	额定电流	额定电压	关键特性/优势	
SENTRALITY 引脚和插座 互连系统		板对板、板对母排、 母排对母排	最高: 350.0A	最高: 1000V	插配时 +/- 1.00mm 自对准, 可消除公差累积问题 插配长度短, 适用于空间受限的应用 多种插配配置
POWERWIZE 连接器		线对板	3.40mm: 75.0A	600V	引脚浸锡膏回流焊法 SMT 插座头 机械键控和颜色编码, 可防止电缆组件与插座 头错配 极化插座头有助于防止 PCB 上的错误安装 防触摸/防夹手, 确保安全
ULTRAWIZE 连接器和电缆组件		线对板、线对面板、 板对板	8.00mm: 200.0A	125V	直角插座消除电缆弯曲半径, 非常适合空间有限的应用 可回流焊接的 SMT 插座头
SW1 互连		线对板、线对母排	最高: 300.0A	600V	直角插座消除电缆弯曲半径, 非常适合空间有限的应用 颜色编码 (黑色和红色), 有助于防止电缆组 件与引脚错配 螺丝安装和免焊压接式引脚
HYPERQUE 连接器		线对板、线对母排	6.00mm: 120.0A	1000V	尺寸小, 适用于狭小空间 颜色编码, 有助于防止电缆组件与 PCB 插座 错配 极化 PCB 插座, 有助于防止 PCB 或母排上的 错误安装 防触摸/防夹手 (插配时), 确保安全
SIDEWIZE 高压连接器		线对面板	3.40mm: 80.0A	1500V	直角插座消除电缆弯曲半径, 非常适合空间有限的应用 颜色编码 (黑色、红色、橙色), 有助于防止 电缆组件与隔板连接器错配 防触摸和防夹手, 确保安全