


COEUR 支持的高功率产品 >

		配置	电流额定值	额定电压	关键特性/优势
SENTRALITY		板对板、板对母排、母排对母排	最高：350.0A	最高：1000V	插配时 +/- 1.00mm 自对准，可消除公差累积问题 插配长度短，适用于空间受限的应用 多种插配配置
POWERWIZE		线对板	3.40mm：75.0A	600V	引脚浸锡膏回流焊法 SMT 插座头 机械键控和颜色编码，可防止电缆组件与插座头错配 极化插座头有助于防止 PCB 上的错误安装 防触摸/防夹手，确保安全
ULTRAWIZE		线对板、线对面板、板对板	8.00mm：200.0A	125V	直角插座消除电缆弯曲半径，非常适合空间有限的应用 可回流焊接的 SMT 插座头
SW1		线对板、线对母排	最高：300.0A	1000V	直角插座消除电缆弯曲半径，非常适合空间有限的应用 颜色编码（黑色和红色），有助于防止电缆组件与引脚错配 螺丝安装和免焊压接式引脚
HYPERCUBE		线对板、线对母排	6.00mm：120.0A	1000V	尺寸小，适用于狭小空间 颜色编码，有助于防止电缆组件与 PCB 插座错配 极化 PCB 插座，有助于防止 PCB 或母排上的错误安装 防触摸/防夹手（插配时），确保安全
SIDEWIZE		线对面板	3.40mm：80.0A	1500V	直角插座消除电缆弯曲半径，非常适合空间有限的应用 颜色编码（黑色、红色、橙色），有助于防止电缆组件与隔板连接器错配 防触摸和防夹手提供保护