

KK Plus 连接器 >

释放家电设计潜力，选用 KK Plus 连接器。KK Plus 系列专为要求高达 11.0A 电流的线对板应用设计，可选 2.50、3.00 和 3.96mm 三种间距规格，提供强大的电源解决方案。通过压力锁紧、独特键控设计和 TPA 选项等特性，提升连接器稳定性和保持力，从而增强可靠性。这些连接器还具有回流焊能力和引脚保护选项，从而实现卓越的设计灵活性和装配效率。凭借 KK Plus 连接器提供的可靠性和创新性，提升您的设计水平。

电路数	250: 2 至 8 (单排) 300: 2 至 4 (单排) 396: 2 至 6 (单排)
间距	2.50mm 3.00mm 3.96mm
电压	250: 250 AC/DC 300: 250 AC/DC 396: 350 AC/DC
电线尺寸	250: 22 至 28 AWG 300: 18 至 20 AWG 396: 18 至 20 AWG
电流额定值	250: 6.5 A 300: 11.0 A 396: 11.0 A
符合灼热丝规范	是, V0/灼热丝组合型树脂
TPA	可选
工作温度	-40°C 至 +105°C
PCB 端接	穿孔式



KK PLUS 250 连接器单排，线对板

电路数	接头	方向	外壳	可选 TPA
2	2078430002	垂直, 完全遮盖	2078410002	207845
3	2078430003	垂直, 完全遮盖	2078410003	207845
4	2078430004	垂直, 完全遮盖	2078410004	207845
5	2078430005	垂直, 完全遮盖	2078410005	207845
6	2078430006	垂直, 完全遮盖	2078410005	207845
7	2078430007	垂直, 完全遮盖	2078410007	207845
8	2078430008	垂直, 完全遮盖	2078410008	207845

电线类型	22-24 AWG	26-28 AWG
压接端子	466261305	466261405

KK Plus 连接器 >

KK PLUS 300 连接器单排，线对板

电路数	接头	方向	外壳	可选 TPA
2	2092080002	垂直，完全遮盖	2092090002	209325
3	2092080003	垂直，完全遮盖	2092090003	209325
4	2092080004	垂直，完全遮盖	2092090004	209325

电线类型	18-20 AWG
压接端子	2063960001

KK PLUS 396 连接器单排，线对板

电路数	接头	方向	外壳	可选 TPA
2	2074780002	垂直，无遮盖，无栓	2074580002	207459
	2074781002	垂直，完全遮盖，有栓		
	2074790002	垂直，完全遮盖，有栓		
3	2074780003	垂直，无遮盖，无栓	2074580003	207459
	2074781003	垂直，完全遮盖，有栓		
	2074790003	垂直，完全遮盖，有栓		
4	2074780004	垂直，无遮盖，无栓	2074580004	207459
	2074781004	垂直，完全遮盖，有栓		
	2074790004	垂直，完全遮盖，有栓		
5	2074780005	垂直，无遮盖，无栓	2074580005	207459
	2074781005	垂直，完全遮盖，有栓		
	2074790005	垂直，完全遮盖，有栓		
6	2074780006	垂直，无遮盖，无栓	2074580006	207459
	2074781006	垂直，完全遮盖，有栓		
	2074790006	垂直，完全遮盖，有栓		

电线类型	18-20 AWG
压接端子	455703002
压接端子	45573004
压接端子	455703052
压接端子	455703050

KK Plus 连接器 >



KK Plus 250

间距：2.50mm

电流额定值：6.5A PCB

端接：穿孔式

电路规格：2 至 8（单排）

线规 (AWG)：22-28

符合灼热丝规范，具有 TPA 功能

KK Plus 300

间距：3.00mm

电流额定值：11.0A PCB

端接：穿孔式

电路规格：2 至 4（单排）

KK Plus 396

间距：3.96mm

电流额定值：11.0A PCB

端接：穿孔式

电路规格：2 至 8（单排）



扫描以获取更多信息

www.molex.com/zh-cn