

VersaBlade HT 线对线连接器 >

VersaBlade HT 线对线连接器拥有出色的对配可靠性、极性和简易的线束装配特性，可在 600V 电压和 14.0A 电流条件下提供可靠的信号和电力传输。高温型号支持 -55°C 至 +150°C 的工作温度，最大电源要求 600V/14.0A，带有坚固的压力锁紧和端子位置保证 (TPA) 附件以实现触点可靠性。该系列连接器符合灼热丝规范，可确保家用电器用户的安全。客户可以在需要耐高温的应用中使用此连接器。

电路数	单排:2、3 个电路 双排:4 个电路
间距	6.20、7.30mm
线径规格 (AWG)	14 - 24、18+18、18+20、20+20、22+22
电流额定值	14.0A
阻燃性等级	UL 94V-0
符合灼热丝规范	是
工作温度	-55°C 至 150°C
TPA 选项	是



订购信息

零件编号	说明
217348-0200	插头外壳 2 个电路
217348-0300	插头外壳 3 个电路
217348-0400	插头外壳 4 个电路
217347-0200	插座外壳 2 个电路
217347-0300	插座外壳 3 个电路
217347-0400	插座外壳 4 个电路
217347-0290	TPA 2 个电路
217347-0390	TPA 3 个电路

端子 PN	说明
217347-8000 (插针式) 217348-8000 (插孔式)	14
	16
217347-8100 (插针式) 217348-8100 (插孔式)	18
	20
217347-8400 (插针式) 217348-8400 (插孔式)	22
	24
217347-8200 (插针式) 217348-8200 (插孔式)	18+18
	18+20
217347-8300 (插针式) 217348-8300 (插孔式)	20+20
	22+22



扫描以获取更多信息

www.molex.com/zh-cn