

## Micro-One 连接器 >

在严苛环境中运行的紧凑型应用对可靠连接的需求不断增加，Micro-One 穿孔式连接器可提供坚固耐用的 2.00mm 间距解决方案，专为承受严酷条件而设计。该系列连接器具有集成的独立次级锁闩 (ISL)、灌封功能和符合灼热丝规范的选项，有助于确保端子稳固插入，帮助防止意外回退。紧凑型 Micro-One 线对板连接器即使在高震动环境中，也能提供可靠的电气接触和增强的对配保持力。Micro-One 连接器是紧凑、耐用的解决方案的绝佳选择，能克服最为严峻的工程挑战。

电路数	单排:2至8
间距	2.00mm
线径规格 (AWG)	24 至 22 和 28 至 26
电流额定值	4.0A
阻燃性等级	UL 94V-0
符合灼热丝规范	是
工作温度	-40°C 至 105°C
ISL 和 TPA 选项	是



### 订购信息

说明	方向	电镀	系列		可对配产品	颜色	灌封
			垂直	直角			
插座头外壳	SMT	锡	<a href="#">205971</a>	<a href="#">205972</a>	<a href="#">212724</a> 或 <a href="#">205979</a>	黑色	-
			<a href="#">217063</a>	<a href="#">217064</a>	<a href="#">212724</a> 或 <a href="#">205979</a>	黑色	<a href="#">217063</a>
	TH	金	正在开发		<a href="#">212724</a> 或 <a href="#">205979</a>	黑色	-
		锡	<a href="#">220029</a>	<a href="#">220030</a>	<a href="#">212724</a> 或 <a href="#">205979</a>	黑色	<a href="#">217063</a>
插座外壳	TPA 类型	-	<a href="#">212724</a>	-	所有插座头系列	黑色	-
	ISL 类型	-	<a href="#">205979</a>	-	所有插座头系列	黑色	-
端子	AWG 22 至 24	锡	<a href="#">561349001</a>		-	-	-
	AWG 26 至 28		<a href="#">561349002</a>		-	-	-
	AWG 22 至 24	金	正在开发		-	-	-
	AWG 26 至 28		正在开发		-	-	-
TPA	-	-	<a href="#">212725</a>	-	<a href="#">212724</a>	自然色	-



扫描以获取更多信息

[www.molex.com/zh-cn](http://www.molex.com/zh-cn)