


ダブル圧着端子

プロダクトファミリー	部品番号	説明	ワイヤーサイズ (AWG) *
Mini-Fit 	39000077	Mini-Fit Sr.フィメール圧着端子	18+22、20+20、20+22
	39000079	Mini-Fit Sr.フィメール圧着端子	18+22、20+20、20+22
	39000038	Mini-Fit Sr.フィメール圧着端子	22+22
	39000059	Mini-Fitフィメール圧着端子	22+22
	39000081	Mini-Fitオス圧着端子	18+22、20+20、20+22
	39000083	Mini-Fitオス圧着端子	18+22、20+20、20+22
	39000040	Mini-Fitオス圧着端子	22+22
	39000061	Mini-Fitオス圧着端子	22+22
Mini-Fit Sigma 	1727184111	Mini-Fit TPA2/Sigmaフィメール圧着端子	22+22
	1727184121	Mini-Fit TPA2/Sigmaフィメール圧着端子	22+22
	1727654121	Mini-Fit TPA2/Sigmaオス圧着端子	22+22
	2029884141	Mini-Fit TPA2/Sigmaフィメール圧着端子	22+22
	2029884241	Mini-Fit TPA2/Sigmaフィメール圧着端子	22+22
VersaBlade 	357450310	VersaBladeオス圧着端子	18+18、20+20
	357460310	VersaBladeフィメール圧着端子	18+18、20+20
	357470310	VersaBladeオス圧着端子	18+18、20+20
	357480310	VersaBladeフィメール圧着端子	18+18、20+20
	2173478200	VersaBlade高温オス圧着端子	18+18、20+20、18+20
	2173488200	VersaBlade高温フィメール圧着端子	18+18、20+20、18+20
Sabre 	433751001	Sabreダブル圧着端子、メス	18+18
	433745001	Sabreダブル圧着端子、メス	20+20
	433755001	Sabreダブル圧着端子、メス	20+20
	431782001	Sabreダブル圧着端子、オス	18+20
	431783001	Sabreダブル圧着端子、オス	18+18
	431782002	Sabreダブル圧着端子、オス	18+20
	431786002	Sabreダブル圧着端子、オス	18+20
ピンとソケットコネクタ 	2098108	標準.093インチ (約0.236センチ) のピンとソケットコネクタ	16+18、18+18

ダブル圧着端子

プロダクトファミリー	部品番号	説明	ワイヤーサイズ*
<u>Mini-Fit Sr.</u> 	428150134	Mini-Fit Sr. フィメール圧着端子	12+12
	428150032	Mini-Fit Sr. フィメール圧着端子	12+12
	428171034	Mini-Fit Sr. オス圧着端子	12+12
	428171134	Mini-Fit Sr. オス圧着端子	12+12
	428170032	Mini-Fit Sr. オス圧着端子	12+12
	428170132	Mini-Fit Sr. オス圧着端子	12+12
<u>Mega-Fit</u> 	768230343	タングレスTPA対応圧着端子、メス	16+16
	768230344	タングレスTPA対応圧着端子、メス	18+18、20+20
	1720630333	Mega-Fit タングレスTPA対応圧着端子、メス	16+16
	1720630334	Mega-Fit タングレスTPA対応圧着端子、メス	18+18、20+20
	1720631333	タングレスTPA対応圧着端子、メス	16+16
	1720631334	タングレスTPA対応圧着端子、メス	18+18、20+20
	1054170333	Mega-Fit 圧着端子、オス	16+16
	1054170334	Mega-Fit 圧着端子、オス	18+18、20+20
	1054180313	Mega-Fit 圧着端子、オス	16+16
	1054180314	Mega-Fit 圧着端子、オス	18+18、20+20
	1054181313	Mega-Fit 圧着端子、オス	16+16
<u>Micro-Fit</u> 	43030-0001	Micro-Fit 3.0 圧着端子、メス、錫メッキ	24+24、26+26
	43030-0002	Micro-Fit 3.0 圧着端子、メス、選択的金メッキ	24+24、26+26
	43030-0003	Micro-Fit 3.0 圧着端子、メス、選択的金メッキ	24+24、26+26
	43030-0051	Micro-Fit 3.0 圧着端子、メス	24+24、26+26
	43030-0052	Micro-Fit 3.0 圧着端子、メス	24+24、26+26
	43030-0053	Micro-Fit 3.0 圧着端子、メス	24+24、26+26
	43031-0001	Micro-Fit 3.0 圧着端子、オス、錫メッキ	24+24、26+26
	43031-0002	Micro-Fit 3.0 圧着端子、オス、選択的金メッキ	24+24、26+26
	43031-0003	Micro-Fit 3.0 圧着端子、オス、選択的金メッキ	24+24、26+26
	43031-0017	Micro-Fit 3.0 圧着端子、オス	24+24、26+26
	43031-0103	Micro-Fit 3.0 圧着端子、オス	24+24、26+26

*記載されているワイヤーサイズは、リストの製品ファミリー内でサポートされています。適用可能な絶縁直径については、Molex.comでアプリケーションツール仕様（ATS）の各コンタクト部品番号をご確認ください。

www.molex.com/ja-jp