


D-Subコネクタ用 金属製バックシェル


molex

D-Subコネクタ用金属製バックシェルは、ストレートとアングル
どちらでもケーブルの引き出しが可能で、コネクタ保護や応力
緩和、ケーブル配線のとりまとめといったメリットを提供します




D-Subコネクタ用金属製バックシェル

特徴・利点



RoHS準拠 (適用除外)
環境汚染源となる原材料を禁止
したEUの各種規則に適合



金属製バックシェルのアプリケーション例

市場 & アプリケーション

製造機器

コントロールパネル
半導体チップ製造
CNC装置

産業用オートメーション

高密度コネクタスペーサー
長距離延長ケーブル
バッテリーモジュール

科学用

試験装置、測定装置
自動検査機器

医療用

患者監視装置
診断装置

商用車

テレマティクス
農業用GPS



試験装置のコントロールパネル



患者監視装置

D-Subコネクタ用 金属製バックシェル

molex

仕様

材質

素材: 亜鉛ダイキャスト
メッキ: ニッケルメッキ

参考情報

ULファイルNo.: E168813
寸法単位: mm

機械的性能

トルク (最大): 40Ncm
ネジ頭: ポジドライブ

使用温度範囲: -35 ~ +100°C

オーダーインフォメーション

オーダー番号	製造番号	シェルサイズ	ケーブル引出方向	ケーブル径
1731110095	FMD1	1	65°アングル (デュアル)	4.8 ~ 10.0mm
1731110096	FMD2	2	65°アングル (デュアル)	4.8 ~ 11.0mm
1731110086	FMH1	1	ストレート	5.0 ~ 8.0mm
1731110087	FMH2	2	ストレート	5.0 ~ 8.5mm
1731110088	FMH3	3	ストレート	9.0 ~ 11.0mm
1731110089	FMH4	4	ストレート	8.5 ~ 11.0mm
1731110090	FMH5	5	ストレート	10.0 ~ 12.5mm
1727040095	FMK1	1	45°アングル	3.0 ~ 9.5mm
1727040096	FMK1G	1	ストレート	3.0 ~ 9.5mm
1731110190	FMK1-K201	1	45°アングル	10.0 ~ 11.5mm
1727040097	FMK2	2	45°アングル	3.0 ~ 8.5mm
1727040098	FMK2G	2	ストレート	3.0 ~ 8.5mm
1731110060	FMK2G-K201	2	ストレート	8.0 ~ 12.5mm
1731110061	FMK2-K201	2	45°アングル	8.5 ~ 12.5mm
1727040099	FMK3	3	45°アングル	3.0 ~ 8.5mm
1727040100	FMK3G	3	ストレート	3.0 ~ 8.5mm
1731110058	FMK3G-K201	3	ストレート	8.0 ~ 12.5mm
1731110062	FMK3-K201	3	45°アングル	8.5 ~ 12.5mm
1727040101	FMK4	4	45°アングル	3.0 ~ 12.0mm
1727040102	FMK4G	4	ストレート	3.0 ~ 12.0mm
1731110065	FMK4G-K201	4	ストレート	12.0 ~ 15.0mm
1731110063	FMK4-K201	4	45°アングル	12.0 ~ 15.0mm
1727040103	FMK5	5	45°アングル	3.0 ~ 12.0mm
1727040104	FMK5G	5	ストレート	3.0 ~ 12.0mm
1731110059	FMK5G-K201	5	ストレート	12.0 ~ 15.0mm
1731110064	FMK5-K201	5	45°アングル	12.0 ~ 15.0mm

www.molex.com/link/dsubconnectors.html
www.japanese.molex.com/link/dsubconnectors.html

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。