

接地用ジャンパケーブルソリューション

高電流配線の安全な管理に役立つ、そのまま使用可能な接地ジャンパーソリューション。ケーブル端はフラットまたは90°曲げその他、多様な構成で提供可能です。長さおよび終端位置は、顧客アプリケーションに合わせて柔軟にカスタマイズに対応します。

特徴&利点

品質、安全性、信頼性の確保に役立つ

UL認証取得済。高電流アプリケーションの管理作業における安全安心を実現。ケーブル長および終端処理のカスタマイズにも対応し、より一層の信頼性を保証。

さまざまな環境やスペース制約にも対応

アプリケーションごとの配線方向に合わせて終端の90°曲げが可能。

接触面積が広く、引張りに対する強度も向上

終端ヒューズの圧着部は93%で堅牢な接続を実現し、熱抵抗を低減、引張り強度を向上。

カテゴリー	そのまま使用可能な接地ジャンパー線
最大定格電流	150.0A
材質	銅編組線
めっき	錫電気めっき銅



市場・アプリケーション

ネットワーク


サーバー
ハイエンドコンピューター

産業オートメーション

採鉱設備
電気エンクロージャ
配電盤扉
安全柵用ジャンパー
発電機 & 変圧器
配電盤
その他、静電気接地機器
工場自動化機器

商用車

農業機器
鉄道輸送
トラック、バン、バス
重機
船舶



ファクトリーオートメーション



データセンター

接地用ジャンパケーブルソリューション

製品特徴・仕様

参考データ

UL File No.: E198234、Vol. 2
寸法単位: mm、in

電气的性能

最大定格電流: 150.0A

物理的性能

材質: 銅編組線
フェールール: 圧縮シームレス銅チューブ編組線
めっき: 錫電気めっき銅