


バリアーストリップ

現場での電線終端処理向けに設計されたMolexのバリアーストリップは、操作しやすい大型ネジを備えたキャプティブクランプ設計を採用し、被覆を剥いた銅線の現場での終端処理や、丸形ラグなどの一般的なソルダーレス端子への接続を容易にします。



利点と特徴

組み立て時間と人件費を削減

これらのストリップは、工具を使用せず迅速に取り付けでき、すばやく確実に終端処理できるよう設計されています。

安全性を向上

バリアーストリップはデッドフロント構造を採用し、偶発的な短絡の防止に役立ちます。

高振動環境でも電線を確実に保持し、端子外れの防止に貢献

確実な電線保持を実現するネジ式クランプ設計（耐振動性キャプティブネジ）により、手直し作業を削減します。キャプティブネジまたは耐振動クランプによるTPAを標準装備しているため、追加部品を後付けする必要はありません。

電流（最大）	10.0～50.0A
電圧（最大）	最大600V
回路サイズ	2～12
電線ゲージ	26～8 AWG（公称0.13～7.96mm） ² 公称

在庫管理と現場での取り付けを簡素化

これらのストリップは幅広い電線ゲージに対応するため、ワイヤーサイズごとに複数のコネクタースKUを用意する必要がありません。

信頼性の高い高性能な電力供給を実現

モーター、電力、制御アプリケーションで高負荷に安全に対応し、過熱、電圧降下、早期の電氣的故障の防止に役立ちます。

市場およびアプリケーション

家電

オープン
冷蔵庫
洗濯機

バッテリーエネルギー貯蔵システム

太陽光発電および蓄電池システム

充電インフラストラクチャー

EV充電デバイス

データセンター用電源

配電装置

サーバーとストレージ


電源装置



1列バリアーストリップ



2列バリアーストリップ



データセンター



EV充電デバイス



冷蔵庫

www.molex.com/ja-jp