


COEUR対応高電力製品

	構成	定格電流	定格電圧	主な特徴と長所	
セントラリティ		基板対基板、基板 対バスバー、バス バー対バスバー	最大: 350.0A	最大: 1,000V	+/-1.00mmの自己位置決め機能により、 嵌合時の公差スタック課題に対処 スペースに制約のある用途に適した コンパクトな嵌合高さ 複数の嵌合構成
PowerWize		電線対基板	3.40mm: 75.0A	600V	ピンインペースト型リフロー対応表面実装 ヘッダー ケーブルアセンブリーとヘッダーの嵌合ミスを 防ぐ機械的キーイング形状と色分け PCBへの取り付けミス防止に役立つ極性ヘッ ダー タッチプルーフ/フィンガーセーフで安全性確保
UltraWize		電線対基板、 電線対パネル、 基板対基板	8.00mm: 200.0A	125V	ケーブル曲げ半径の問題を解消するライト アングル リセプタクルは、スペースに制約 があるアプリケーションに最適 リフロー可能な表面実装ヘッダー
SW1		電線対基板、 電線対バスバー	最大: 300.0A	1,000V	ケーブル曲げ半径の問題を解消するライト アングル リセプタクルは、スペースに制約 があるアプリケーションに最適 ケーブルアセンブリーとピンの嵌合ミス防止 に役立つ色分け（黒と赤） ネジ込みピンおよび圧入ピン
HyperQube		電線対基板、 電線対バスバー	6.00mm: 120.0A	1,000V	狭いスペースに適した小型サイズ ケーブルアセンブリーとPCBリセプタクルの 嵌合ミス防止に役立つ色分け PCBやバスバーへの取り付けミス防止に役立つ 極性PCBリセプタクル タッチプルーフ/フィンガーセーフ（嵌合時） で安全性確保
SideWize		電線対パネル	3.40mm: 80.0A	1,500V	ケーブル曲げ半径の問題を解消するライト ア ングル リセプタクルは、スペースに制約があるア プリケーションに最適 ケーブルアセンブリーとバルクヘッドコネクタの 嵌合ミス防止に役立つ色分け（黒、赤、オレンジ） タッチプルーフとフィンガーセーフで安全保護