

接地跳线解决方案

Molex现货提供接地跳线解决方案。该方案支持大功率配电的安全管理，有多种配置供您选择，包括直头和90度弯头跳线。跳线的长度和连接点可以根据客户的具体需求进行定制。

优点和特点

有助于保障接地质量、安全性和稳定性
接地跳线经过 UL 认证，支持大功率应用场合的安全管理。Molex提供各种长度和端接方式的定制版本，以确保连接可靠性。

适应不断变化的环境并克服空间限制
接地跳线解决方案，可选用90度弯头，适合多方向连接。

横截面的接触面积更大，拔脱强度更强
熔接端在压紧过程中实现了93%的紧密连接，能够抵御严苛环境的影响，同时有效降低热阻并提升拔脱强度。

类别	现货提供接地跳线
电流（最大值）	高达 150.0安培
材料	铜编织线
电镀	镀锡




市场和应用场合

网络
服务器
高端计算机

工业自动化
矿业设备
电气外壳
电气面板门
栅栏和闸门跳线
发电机和变压器
电源和市政设施面板
其它采用静电接地的设备
工厂自动化设备

商用车辆
农业设备
铁路运输
卡车、货车和公交车
重型建筑设备
船用车辆



工厂自动化



数据中心

接地跳线解决方案 >

参数规格

参考信息

UL 文件编号: E198234, 第 2 卷

设计计量单位: 毫米和英寸

电气参数

电流 (最大值): 高达 150.0 安

物理参数

材质: 铜编织线

环箍: 无缝铜管与编织线压接

电镀: 锡铜

www.molex.com